

Garant**Mašininis pjūklelis, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171000 450/8
GTIN	4045197094940
Produktų klasė	11R

Aprašymas**Modelis:**

GARANT - juosta iš molibdenu legiruotojo labai našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti **maksimalų pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 2 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

Plotis	32 mm
Ilgis L	450 mm
Storis	2 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Dantų skaičius colyje	8
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		