

**Garant****Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171150 300/8
GTIN	4045197095114
Produktų klasė	11R

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** - juosta iš molibdenu legiruoto našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti ypatingai **didelį pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

**Pastaba:**

**Specialiai Kasto staklėms** (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 2 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 8,5 mm

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Dantų skaičius colyje	8
Storis	2 mm
Ilgis L	300 mm
Plotis	32 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		