



Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 450/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	171100 450/6
GTIN	7311518114053
Produktų klasė	16D

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

Dantys: normal.

Plotis: 32 mm

Storis: 1,6 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Ilgis L	450 mm
Storis	1,6 mm
Plotis	32 mm
Dantų skaičius colyje	6
Dantys	normal.
Ašmenys	Bimetalas
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1100 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka