

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 10mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085910 10
GTIN	2050000965043
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	4 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Ø	10 mm
Svoris	2 g
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

