

Garant**Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 550/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171150 550/6
GTIN	4045197095268
Produktų klasė	11R

Aprašymas**Modelis:**

GARANT - juosta iš molibdenu legiruoto našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti ypatingai **didelį pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

Pastaba:

Specialiai Kasto staklėms (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 45 mm

Storis: 2,25 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	6
Storis	2,25 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Plotis	45 mm
Ilgis L	550 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		