

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: GREY**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965438 GREY
GTIN	4016849501765
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylis reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Sėdimoji dalis ir nugarėlė su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamas ir lengvai prižiūrimas, atsparus alyvoms ir dezinfekcinėms priemonėms.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Sėdynės plotis	470 mm
Sinchroninis mechanizmas	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys

Nugaros atramos aukštis	570 mm
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Serija	Neon
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Juosmens atrama	taip
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
juostos spalva	pilkos
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė