

bimos

Darbo kėdė Neon, medžiaga su ratukais, žema, Spalva: GREY**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965444 GREY
GTIN	4016849529875
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juoste.

Sėdynė ir nugaros atrama su medžiagine minkšta dalimi. Patogi, patvari ir pralaidi orui.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Juosmens atrama	taip
Sėdynės medžiagos spalva	juodas

Nugaros atramos aukštis	570 mm
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdymas priklauso nuo svorio
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Norma	DIN 68877
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Serija	Neon
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sėdynės plotis	470 mm
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas milteliniu būdu
Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Sinchroninis mechanizmas	taip
juostos spalva	pilkos
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė