

bimos

Sukama darbo kėdė Neon, Supertec medžiaga, su ratukais, žema, Spalva: ORANGE**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965450 ORANGE
GTIN	4016849500522
Produktų klasė	96J

Aprašymas**Modelis:**

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylis reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universaliais ir elastingais įvairių spalvų juostele.

Pamušalas Supertec patogus, minkštas, leidžiantis odai kvėpuoti bei ypač atsparus, lengvai valomas ir neslystantis. Apjungia medžiagos ir PU putos privalumus.

Standartas:**DIN 68877****Techninis aprašymas**

Nuolatinio kontakto atstatymas	ne
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Nugaros atramos aukštis	570 mm

Sėdynės medžiagos spalva	juodas
Sėdynės medžiaga	Supertec
Sėdynės plotis	470 mm
Serija	Neon
Norma	DIN 68877
Kryžminės kojos medžiaga	Aliuminis, matinis, dažytas miltelinio būdu
Ratukai	minkšti ratukai kietoms grindims, stabdomas priklauso nuo svorio
Sėdynės gylio reguliavimo ribos	420 - 480 mm
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Stovas	5 sukryžiuotos atraminės kojelės
Aukščio reguliavimo būdas	Aukščio reguliavimo svirtis
Sinchroninis mechanizmas	taip
Galima prisiderinti porankių porą	taip
Juosmens atrama	taip
juostos spalva	oranžinis
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	450 mm
Produkto rūšis	Sukama darbo kėdė