

**Atpjovimo laikiklis, dešininis, Koto dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278015 25
GTIN	4062406381394
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems grovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos gylis $t_{maks.}$	21 mm
Galvutės ilgis $L_1$	39 mm
Varžtas	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Bendras ilgis L	129 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	25 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Koto dydis	25 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

