


**Atpjovimo laikiklis, kairinis, Koto dydis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278018 25
GTIN	4062406381783
Produktų klasė	22B

Aprašymas**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm). Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029-278036.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	30 mm
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Varžtas	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	12 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	25 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

