

Garant**Plokštelės laikiklis Medium-Plus radialinei įpjovai, kairinis, įpjovos plotis w: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	274106 4
GTIN	4062406384364
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Laikikliai Nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Paskirtis:

Kartu su gnybtiniu laikikliu Nr. 274002 arba su adapteriu Nr. 274001 ir tinkamu pagrindiniu laikikliu atpjovimo peiliams.

Dėmesio:

Be tvirtinimo varžtų (komplekte yra laikiklis). Montavimo raktą Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
maksimalus įpjovos gylis $t_{maks.}$	32 mm
Bendras ilgis L	84 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

