

Garant**6 vnt. gilintuvų rinkinys dėžutėje, Tipas: DM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156420 DM
GTIN	4045197087980
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Populiariausių gilintuvų rinkinys **varžtams M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**. Gilintuvas 156020 **DM** = kiaurymės tikslumo klasė **vidutiniškai tiksliai**

Turinys:

Gilintuvas ($\emptyset \times$ kakliuko \emptyset): po 1 vnt. dyd. 6,5×3,4; 8×4,5; 10×5,5; 11×6,6; 15×9; 18×11

Techninis aprašymas

Tipas	DM
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Smailas kampas	180 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 373
Kotas	Cilindrinis kotas su h9

Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Gilintuvas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 8X4,5 mm	156020 8X4,5
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 18X11 mm	156020 18X11
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 10X5,5 mm	156020 10X5,5
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 6,5X3,4 mm	156020 6,5X3,4
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 15X9 mm	156020 15X9
Gilintuvas su kakliuku kiaurosioms kiaurymėms Gilintuvo Ø D1 × kūgio Ø D2 11X6,6 mm	156020 11X6,6