




Mašininis pjūklelis skirta Kasto, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 700/6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	171250 700/6
GTIN	7311518114732
Produktų klasė	16D

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklo tamprios specialaus plieno juostos. Todėl šių pjovimo juostų dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka **labai tamprus**, net ir **esant didelei pastūmai, bei atsparus lūžiams**.

Pastaba:

Specialiai Kasto staklėms (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** Būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 50 mm

Storis: 2,5 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

Plotis	50 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Dantų skaičius colyje	6
Storis	2,5 mm
Ilgis L	700 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Bimetalas
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		