

**Garant****Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 550/10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 171150 550/10 |
| GTIN             | 4045197095282 |
| Produktų klasė   | 11R           |

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** - juosta iš molibdenu legiruoto našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti ypatingai **didelį pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

**Pastaba:**

**Specialiai Kasto staklėms** (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 45 mm

Storis: 2,25 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Ilgis L                | 550 mm                   |
| Storis                 | 2,25 mm                  |
| Plotis                 | 45 mm                    |
| Užspaudimo kiaurymės Ø | 10,5 mm                  |
| Dantų skaičius colyje  | 10                       |
| Dantys                 | normal.                  |
| Ašmenys                | HSS                      |
| Produkto rūšis         | Mašininis pjovimo diskas |

**Vartotojo duomenys**

|                                | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka    |                      |                  |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka    |                      |                  |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka            |                      |                  |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka            |                      |                  |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.                 | tinka            |                      |                  |