



Mašininis pjūklelis, Ko-Bi3, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	171550 300/10
GTIN	4045197345851
Produktų klasė	16E

Aprašymas

Modelis:

KOMET Bi-Metall – dantų viršūnės iš HSS-M3, o pjūklelis iš spyruoklių plieno. Skirtas darbui didesnėmis pastūmomis ir didesniam pjovimo našumui pasiekti. Atsparumas lūžiams užtikrina saugų darbo procesą.

Pastaba:

KOMET HSS pjūkleliai: kiti modeliai, pvz., VP 7 (7° priekinis kampas, Vario dantų žingsnis) ir P 13 (13° priekinis kampas - specialiai nerūdijantiems plienams) pristatomi per trumpą terminą pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Dantų skaičius colyje	10
Storis	1,25 mm
Ilgis L	300 mm
Plotis	25 mm
Užspaudimo kiaurymės Ø	8,5 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	Ko-Bi3
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka
Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1100 N/mm ²	tinka
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
drėgnas, maks.	tinka