

## Plokščiasis magnetas be sriegio, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085920 25
GTIN	2050000965210
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo<sub>5</sub>).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Ø	25 mm
Nominalioji sukibimo jėga	150 N
Aukštis	7 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Svoris	22 g
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo <sub>5</sub>
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

