

**Garant****Mašininis pjūklelis skirta Kasto, HSS, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 575/3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	171150 575/3
GTIN	4045197095299
Produktų klasė	11R

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT** - juosta iš molibdenu legiruoto našaus greitapjovio plieno **HSS (DMo5)**. Dėl didelio kietumo ir išskirtinio plastiškumo galima pasiekti ypatingai **didelį pjovimo efektyvumą** (t. y., trumpą pjovimo laiką ir ilgą eksploataavimo trukmę). Preciziškai išdėstyti dantys užtikrina tiesius pjūvius.

**Pastaba:**

**Specialiai Kasto staklėms** (tvirtinimo kiaurymės nuo 38 mm juostos pločio išdėstytos ekscentriškai). **Svarbu:** būtina laikytis juostų naudojimo nurodymų.

Dantys: normal.

Plotis: 50 mm

Storis: 2,5 mm

Užspaudimo kiaurymės Ø: 10,5 mm

**Techninis aprašymas**

Ilgis L	575 mm
Plotis	50 mm
Storis	2,5 mm
Dantų skaičius colyje	3
Užspaudimo kiaurymės Ø	10,5 mm
Dantys	normal.
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Mašininis pjovimo diskas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		