

Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 13
GTIN	2050000964763
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	10 N
Aukštis	4,5 mm
Ø	13 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Svoris	3 g
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

