

Garant GRIDLINE

## Lovelių asortimentas, 36×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	950560 50/3
GTIN	4062406388843
Produktų klasė	9GB

### Aprašymas

#### Modelis:

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 36×24G.

#### Tinka:

Stalčiai 36×24G.

#### Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 12 vnt. dyd. 6×6/4; 12 vnt. dyd. 6×6/2

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 3 vnt. dyd. A; 5 vnt. dyd. C

### Techninis aprašymas

Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	900 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Medžiaga	iš plastiko
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Gylis G	24
Plotis G	36
Aukštis	25 mm
Plotis	900 mm
Gylis	600 mm
Svoris	2,359 kg
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

## Priedai

Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/4	951415 6X6/4
Lovelio aukštis 25 mm1K Plotis×gylis G / tipas 6X6/2	951415 6X6/2
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas A	951275 A
Lovelių skiriamosios plokštelės10 vnt. rinkinys Tipas C	951275 C