



## Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 01/10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 01/10
GTIN	4033591011441
Produktų klasė	16C

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm** (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

#### Paskirtis:

**Gilininimui pagal DIN**, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilininimui neatitinka standarto.

**Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms** iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

#### Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilininimo ribos: 5 - 9 mm

Kiaurymės Ø H7: 7 mm

Kiaurymės ilgis: 12 mm

Išorinis Ø: 14 mm

Ilgis a: 45 mm

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø H7	7 mm
Kiaurymės ilgis	12 mm
Ilgis a	45 mm

Gilimo ribos	5 - 9 mm
Išorinis Ø	14 mm
Produkto rūšis	Laikiklis