

**Garant****RPKT 1204MOT, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212060 INOX
GTIN	4062406390402
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Modelis:**

**Visos keičiamos plokštelės gali būti naudojamos tiek su 0° neigiamais, tiek su 7° teigiamais laikikliais.**

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,2$  mm. Kad būtų galima naudoti visas šešias pjovimo briaunas, negalima viršyti 3 mm  $a_p$ .

**Techninis aprašymas**

Tipas	INOX
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	RPKT 1204MOT
Kietlydinys	HB7635
Pastūma $f_z$ per dantį	0,15 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		