



Kumštelių išsukimo įrankių rinkinys RotoRi, Tipas: LX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	315910 LX
GTIN	2050002053120
Produktų klasė	30N

Aprašymas

Modelis:

Specialus, patentuotas išsukimo žiedų su **išlenktais segmentais** dizainas leidžia nuolat reguliuoti kumštelių, kad būtų pasiektas reikiamas skersmuo. Komplekte esantys patentuoti, lankstūs RotoFix tvirtinimo varžtai pilnai kompensuoja didelius užspaudimo kumštelių varžtų nuokrypius, kai reguliavim o diapazonas 2 mm. Nereikalinga apdaila.

Privalumai:

- **Vidinis ir išorinis užspaudimas su 1 žiedu.**
- **Tolygus užspaudimo diapazonas.**
- **1/10 mm tikslus prisukimo skersmens padavimas.**
- **Nedidelės išlaidos dėl RotoFix prispaudimo varžtų.**
- **Naudojant kumštelių sumažėja išlaidos.**
- **Galima nesunkiai prieiti prie tekinimo įrankio.**
- **Greitas ir lankstus naudojimas.**

Paskirtis:

Žiedais, pagamintais iš specialaus plieno, galima tiksliai išsukti minkštus arba kietus užspaudimo kumštelių. Gali būti naudojamas vidiniams ar išoriniams kumšteliams apdirbti.

Tiekimo sudėtis:

Lakštinis stovas, aukščiausios kokybės RotoFix varžtai ir žiedai. 29 žiedai ir po 3 varžtus M10 / M12 / M16.

Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti 4 ir 6 kumštelių griebtuvus.

Techninis aprašymas

Išorinio užspaudimo Ø	39 - 249 mm
Vidinio užspaudimo Ø	25 - 213 mm
tinkamas gilinimo kiaurymės kumščeliams	M16
tinkamas gilinimo kiaurymės kumščeliams	M12
tinkamas gilinimo kiaurymės kumščeliams	M10
tinka tekinimo griebtuvams, kurių Ø	80 - 315 mm
Produkto rūšis	Kumščelių išsukimo žiedas