

Garant**Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, Grąžto Ø: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	787070 10
GTIN	4062406390891
Produktų klasė	71C

Aprašymas**Modelis:**

Universalus grąžtas su **ypač aštria kietmetalio plokšte**, skirtas tiksliai gręžti įvairias medžiagas. Didelis spiralinis griovelis greitam **gręžimo dulkių ir drožlių pašalinimui**. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir vienos operacijos metu:

- **plytų, aktytojo betono, lengvų statybinių medžiagų;**
- **keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo;**
- **metalo ir medžiagų deriniai vienos operacijos metu, pvz., montuojant langus arba sutvirtinant betoną.**

Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be kalimo)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau kiaurymių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Techninis aprašymas

Spiralės ilgis	80 mm
visas ilgis	120 mm
Grąžto Ø	10 mm
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas	Cilindrinis kotas
Produkto rūšis	Universalus grąžtas

