



Rantymo ratuko laikiklis universal., Koto dydis: 12mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 290090 12 |
| GTIN | 4030741689642 |
| Produktų klasė | 29H |

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

HM kaiščiai didesniai patvarumui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------|
| Koto plotis | 12 mm |
| kai įgilinimo $\varnothing d_3$ | 11 mm |
| Koto aukštis | 12 mm |
| kai rifliavimo plotis b | 6 mm |
| Atraminis diskas | 299927 1 |
| kai rifliavimo $\varnothing d_1$ | 15 mm |
| kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$ | 6 mm |
| Darbinės ribos | 3 - 40 mm |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Varžtai | 299925 1 |
| Pjovimo kryptis | kair. ir deš. |
| kai rifliavimo profilis | RAA 2×AA |
| Produkto rūšis | Rifliavimo įrankiai |

Priedai

| | |
|-----------------|----------|
| Varžtas Tipas 1 | 299925 1 |
| Diskas Tipas 1 | 299927 1 |