



## Rantymo ratuko laikiklis dešinin., Koto dydis: 10mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290094 10
GTIN	4030741660214
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Minimalus spaudimas sumažinę apkrovą įrankiui ir staklėms.
  - Synchroniniu sukliu paprastai sureguliuojami rantymo ratukų laikikliai ir centro aukštis.
- Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.  
HM kaiščiai didesniai patvarumui.

### Techninis aprašymas

kai įgilinimo $\varnothing d_3$	11 mm
Koto aukštis	10 mm
Koto plotis	10 mm
kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	6 mm
Atraminis diskas	299927 1
kai rifliavimo plotis b	6 mm

Varžtai	299925 1
Darbinės ribos	0 - 15 mm
Pjovimo kryptis kai rifliavimo profilis	kair. ir deš.
Produkto rūšis	RAA 2×AA Rifliavimo įrankiai

---

**Priedai**

Diskas Tipas 1	299927 1
Diskas Tipas 2	299927 2
Varžtas Tipas 1	299925 1
Varžtas Tipas 2	299925 2