



Rifliavimo ratuko laikiklis universalus, Koto dydis: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	290200 10
GTIN	4030741663703
Produktų klasė	29H

Aprašymas

Modelis:

Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

Koto dalyje yra reguliuojamieji varžtai, kuriais galima reguliuoti darbinį kampą.

Techninis aprašymas

kai rifliavimo $\varnothing d_1$	15 mm
kai rifliavimo plotis b	4 mm
kai rifliavimo kiaurymės $\varnothing d_2$	8 mm
Koto plotis	10 mm
Koto aukštis	10 mm
HM įvorė, apsauginė poveržlė, varžtas	299920 5
Darbinės ribos	3 - 50 mm
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°

kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Atsarginių dalių rinkinys (3-jų dalių), HM įvorė, poveržlė, varžtas Tipas 5

299920 5