

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai medžiagoms, sudėtyje turinčioms geležies, FW, Visas ilgis: 135mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	726722 135
GTIN	4062406395025
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Profesionalios lengvai kerpančios žnyplės. Abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais ir tai užtikrina tikslų pjūvį. Su atidarantiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui. **2K rankenų apvalkalai** iš antistatinės medžiagos. **Tinka ESD.**

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis	8 mm
Galvutės plotis	13,5 mm
visas ilgis	135 mm
Kerpa varinę vielą iki Ø	2 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula	maža nuosklemba
Medžiaga	Anglinis plienas (C70)
Paviršius	fosfatuotas, neatspindintis šviesos

Produkto pavadinimo požymis	FW
Su atidarymo spyruokle	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės