

HOLEX**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D: 50/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Produktų klasė	220

Aprašymas**Modelis:**

Griovelių freza su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.

Be vidinio aušinimo.

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 5,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	AP.. 16..
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5

Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Galinis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219812
---------------------------------------------	--------