



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 4L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 4L
GTIN	4045197812254
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidraulinuose griebtuvuose.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Ilgintuvas L ₂	70 mm
Ilgintuvas K ₂	6,2 mm
kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 374/376	M8
Ilgintuvo Ø D ₃	8 mm
Sriegio koto Ø d ₂	6 mm
Ilgintuvas L ₃	230 mm
kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 371	M4,5 – M6

Produkto rūšis

Ilgintuvas