

Garant**Profilio stūmiklio antgalis Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profilis: IP40mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Produktų klasė	29L

Aprašymas

Modelis:

Su TiN danga.

Paskirtis:Profiliavimui **apdirbimo metu**.**Tinka:**

Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 293020 – 293079.

Pastaba:

- **Specialūs dydžiai ir profiliai užsakomi atskirai.**
- **Išsamias taikymo gaires galite rasti mūsų ToolScout programoje.**

Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
L	5 mm
Pirminio gręžimo Ø	5,4 mm
Torx® tabalavimo išorinis skersmuo	6,6 mm
Tolerancija	nuo 0,0 iki +0,02 mm
Profilis	Torx Plus®
L ₁	25 mm

Ø d	12 mm
Danga	TiN
Produkto rūšis	Griovelių ir profilių pratraukimo įrankis