



## Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 11
GTIN	4045197812483
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas $L_3$	200 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	14 mm
Ilgintuvas $K_2$	11 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	14 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M18
Ilgintuvas $L_2$	90 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

