



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338420 12
GTIN	4045197812506
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Ilgintuvo $\varnothing D_3$	16 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M20
Ilgintuvas K_2	12 mm
Ilgintuvas L_3	200 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	16 mm
Ilgintuvas L_2	90 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas

