



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 12L



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338420 12L |
| GTIN | 4045197812513 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------|
| Ilgintuvas L ₂ | 100 mm |
| kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 374/376 | M20 |
| Ilgintuvas L ₃ | 330 mm |
| Sriegio koto Ø d ₂ | 16 mm |
| Ilgintuvas K ₂ | 12 mm |
| Ilgintuvo Ø D ₃ | 16 mm |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |

