



## Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 2MK2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156720 2MK2
GTIN	4033591011502
Produktų klasė	16C

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm** (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). **Vieno** dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima **įvairiai komplektuoti**, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.

Grūdintas ir šlifluotas. Tiek gilintuvus, tiek kakliukus užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

#### Paskirtis:

**Gilinimui pagal DIN**, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.

**Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms** iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

#### Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir **TiN danga** reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromonikelio plienų apdirbimui siūlome **modelį iš kietlydinio**.

Gilinimo ribos: 24 - 66 mm

Kiaurymės Ø H7: 22 mm

Kiaurymės ilgis: 28 mm

Išorinis Ø: 34,5 mm

Ilgis a: 75 mm

Ilgis b: 81 mm

### Techninis aprašymas

Ilgis b	81 mm
Kiaurymės ilgis	28 mm

Gilimo ribos	24 - 66 mm
Ilgis a	75 mm
Kiaurymės Ø H7	22 mm
Išorinis Ø	34,5 mm
Produkto rūšis	Laikiklis