



## Ruošinio atrama, Tipas: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	360435 125
GTIN	4045197812704
Produktų klasė	32E

### Aprašymas

#### Modelis:

- Tolygus ir greitas nustatymas.
- M8 galvutė griovelių sprausdukui T-formos veržlei arba tiesioginiam tvirtinimui.

#### Paskirtis:

Naudojimui frezavimo ir gręžimo staklėse.

#### Apdirbama medžiaga:

Anoduotas aliuminis.

#### Priedai pasirinktinai:

T griovelių sprausduki su M8 žr. Nr. 370520 dyd. 12 – 18.

### Techninis aprašymas

Bendras aukštis	220 mm
Tipas	125
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex

Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	HD-Allmatic
Atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Naud. aukštis N	195 mm
S atstumas tarp ašių A	125 mm
Produkto rūšis	Ruošinio atrama

## Priedai

T formos kaladėlė T formos griovelio nominalus dydis 18 mm	370520 18
T formos kaladėlė T formos griovelio nominalus dydis 12 mm	370520 12
T formos kaladėlė T formos griovelio nominalus dydis 16 mm	370520 16
T formos kaladėlė T formos griovelio nominalus dydis 14 mm	370520 14