

**Garant****XDPW 120408 SR, HB7525, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212973 ST1400
GTIN	4045197812667
Produktų klasė	25A

**Aprašymas****Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ Pastūma  $f_z$  per dantį: 1 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDPW 120408 SR

Tipas: ST1400

Kampo spindulys: 0,8 mm

Programavimo spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 2,6 mm**Techninis aprašymas**

Tipas	ST1400
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPW 120408 SR
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7525
Ašmenys	HM

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$ .	1,8 mm
Pastūma $f_z$ per dantį	1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		