

Garant**XDPT 120408 ER, HB7635, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	212984 INOX
GTIN	4045197812698
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$ **Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	XDPT 120408 ER
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	2,6 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	HB7635
Ašmenys	HM
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1,8 mm
Pastūma f_z per dantį	1,07 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	110 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	45 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		