



## Aušinimo skysčio mova HighPressure lenkta 60°, Sriegis: M8X1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Produktų klasė	33C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tikslingam pjovimo briaunos aušinimui ir sutepimui arba drožlių pašalinimui.

**Didelio slėgio antgalis** – ypač esant aukštam slėgiui iki 80 bar. Reguluojama antgalio kampinė padėtis. Tvirtas ir patvarus modelis, pagamintas iš aliuminio.

60° lenktas antgalis, modelis su daug kiaurymių 7 (kiaurymės) × Ø 1 mm.

#### Paskirtis:

Naudojamas statiniams ir varomiems tekinimo laikikliams per srieginę jungtį.

### Techninis aprašymas

Tipas	lenktos
Prijungimo sriegis	M8x1
Modelis	Sriegis
Vamzdelio Ø	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Aušinimo skysčio vamzdelis

