



Plieninė liniuotė, nerūdijanti, Ilgis: 300mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461630 300
GTIN	4007368118824
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančio** plieno, matinis paviršius su ryškiomis padalomis. Viršutinė skalė su mm padalomis, o apatinė – 1/2 mm padalomis. Kitoje pusėje colių / metrų perskaičiavimo lentelė ir srieginių kiaurymių Ø lentelė.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	0,13 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Skerspjūvio storis	1 mm
Kalibravimas	F10
Norma	EG I
Viršutinės briaunos skalė	1 mm
Apatinės briaunos skalė	0,5 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm	026200 500
---	------------