



## Slėgio reguliatorius 0,5–10 bar, Vidinis sriegio Ø: 1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080012 1/2
GTIN	4047322129404
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Pagal poreikį surenkamas techninės priežiūros blokas, jį galima kaip nori praplėsti jungiamaisiais paketais.

Modulinės konstrukcijos serijos (multifix sistema) **techninės priežiūros blokas**, sudarytas iš slėgio sumažinimo įtaiso, alyvos purkštuko ir filtro. Reguliavimo ribos 0,5 - 10 bar, darbinis slėgis maks. 16 bar, darbinė temperatūra maks. 60° C.

#### Privalumai:

Techninės priežiūros bloką galima pritaikyti individualiai, pvz.: su keliais slėgio reguliatoriais, be alyvos purkštuko (įrankiams be alyvos), ir pan.

#### Paskirtis:

Įrangai iki 16 bar slėgio. Suderinami su CEJN, RECTUS ir JWL gaminiais.

### Techninis aprašymas

Aukštis (H)	248 mm
Vidinis sriegio Ø	1/2 in
Srautas 3-jų dalių techninės priežiūros bloke	3100 l/min

Bendras ilgis (L), kai techninės priežiūros blokas iš 3-ju dalių

202 mm

Produkto rūšis

Slėgio reguliatorius