

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Turinys (ml arba l): 500**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088006 500
GTIN	4062406403164
Produktų klasė	01L

Aprašymas**Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

Maksimali alyvos šalinimo galia naudojant hibridines technologijas. Apdegę nešvarumai, specialūs tepalai, alyvos, suodžiai, gumos įbrėžimai, bitumas, vašakai ir pastos tirpinami naudojant augalinius ekstraktus ir greitai pašalinami nuo paviršiaus naudojant naujausią aktyviųjų medžiagų technologiją. 500 ml purkštuvas iš 100% perdirbamo PET. Galima pakartotinai papildyti.

Power Force yra vandeninis, mažai putojantis valiklis, kurių pagrindą sudaro atsinaujinančios žaliavos. Dėl natūralių veikliųjų medžiagų purvas yra efektyviai pašalinamas neliečiant paviršių. Malonaus kvapo, be tirpiklių ir LOJ, todėl jis puikiai tinka našiam ir saugiam darbui. Power Force yra veiksminga tirpiklių alternatyva. Jį galima naudoti ne tik rankiniu būdu, bet ir detalių valymo įrangoje. Naudojant tokiu būdu valiklis gali būti daugkartinio naudojimo ir taip paremti antrinio perdirbimo idėją. Taip ne tik taupomi išteklių, bet ir išvengiama švaistymo. Dėl NSF sertifikato valiklis gali būti naudojamas ne tik priežiūrai, bet ir maisto pramonėje.

- **Be ženklinimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu ir įrenginiuose.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**

Techninis aprašymas

Spalva	skaidri
Temperatūros ribos	2 - 40 °C
Forma	skyst.
Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Virimo taškas	100 °C
Modelis	Purkštuvas
Tvarumas	GARANT GreenPlus
pH vertė	10,5 - 11
Tankis	1,007 g/cm ³
Turinys	0,5 l
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis