

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Inox Care, Turinys (ml arba l): 20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088005 20
GTIN	4062406403157
Produktų klasė	01L

**Aprašymas****Modelis:**

NSF sertifikuota. Tinka naudoti maisto pramonėje.

**Valo, saugo ir puoselėja nerūdijantįjį plieną**, aliuminį, spalvotuosius metalus ir plastiką. Saugiai ir lengvai pašalina dulkes, pirštų atspaudus ir alyvas. Paviršius lieka blizgus. 20 litrų kanistras. Jei reikia, užsisakykite tinkamą išleidimo čiaupą (Nr. 088010 dyd. 20-30).

Nerūdijančiojo plieno valiklis yra paruoštas naudoti ir gali būti naudojamas rankiniu būdu. Absoliučiai būtina aukštos kokybės prietaisams, paviršiams ir metaliniams komponentams, kuriuos reikia patikimai apsaugoti ilgiau sandėliuojant. Nerūdijančiojo plieno purškalas puikiai tinka metalo apdirbimui ir automobiliams. Dėl NSF sertifikato jis taip pat tinkamas naudoti maisto pramonėje, norint valyti ir prižiūrėti dideles sistemas.

- **Be ženklavimo.**
- **Galima naudoti rankiniu būdu.**
- **NSF sertifikatas maisto sektoriui.**
- **Tinka purškiamiesiems buteliams ir slėginiais purkštuvams užpildyti.**

**Techninis aprašymas**

Laikymo temperatūra	2 - 35 °C
Virimo taškas	100 °C

Modelis	Kanistras
Spalva	baltas
Forma	skyst.
Tvarumas	GARANT GreenPlus
pH vertė	11,4
Tankis	0,94 g/cm <sup>3</sup>
Turinys	20 l
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Universalus valiklis

---

## Priedai

GARANT GreenPlus Kanistrų nuleidimo čiaupas Tinka  
kanistro dydžiui 20-30 l

088010 20-30