



## OZ cangės laikiklis Forma E3, VDI 30, Tipas: 1,5-25



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Produktų klasė	32U

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

#### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Techninis aprašymas

$l_9$	75 mm
Tinkamos spyruoklinės įvorės	462 E
$l_3$	22 mm
$l_8$	59 mm
Išorinis $\varnothing d_{10}$	60 mm
Riebokšlio $\varnothing d_6$	68 mm
Užveržimo ribos $d_2$	2 - 25 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 30
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30

Produkto rūšis

VDI įvorių laikiklis