



## OZ cangės laikiklis Forma E3, VDI 40, Tipas: 3,5-32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Produktų klasė	32U

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Geriausiai tinka gręžimui ir centravimui.

#### Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Techninis aprašymas

Tinkamos spyruoklinės įvorės	467 E
Išorinis $\varnothing d_{10}$	72 mm
$l_3$	22 mm
Riebokšlio $\varnothing d_6$	83 mm
$l_9$	90 mm
$l_8$	73 mm
Užveržimo ribos $d_2$	4 - 32 mm
Forma	E
VDI dydis	VDI 40
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 40

Produkto rūšis

VDI įvorių laikiklis