

**Skaitmeninis posvyrio matuoklis CLINOBEVEL 1 USB, Tipas: SINGLE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Produktų klasė	45C

Aprašymas**Modelis:**

Universalus posvyrio matuoklis absoliutiems ir reliatyviems matavimams. Keturi preciziškai apdirbti matavimo pagrindai leidžia išmatuoti posvirį bet kuriame kvadrante. Sustiprintas korpusas iš kietai anoduoto aliuminio, hermetiškas. Su kampo arba posvyrio rodmeniu.

Tiekimo sudėtis:

Su dėklu.

Techninis aprašymas

Plotis	75 mm
Tikslumas	2+1 padalos vertė minutė
Matavimo ribos (diapazonas)	±45 laipsniai
Serija	Clinobevel
Svoris	520 g
Ilgis	100 mm
Padalos vertė	0,02 mm/m
Aukštis	35 mm

Sąsaja	USB sąsaja
Norma	DIN 2276
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	Dėklas
Produkto rūšis	Posvyrio matuoklis