



Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, Top 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 11 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329968 11
GTIN	2050002052031
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Rekomendacija:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus) **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

Laikiklis

Top 52

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė