

Garant GREENPLUS

**Varžtų sandarinimo priemonė 2GP22, Talpa: 50ml****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088060 50
GTIN	4062406422790
Produktų klasė	01K

**Aprašymas****Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP22** žemo kietumo. Vidutinis klampumas. Puikiai tinka lengvai nuimamoms varžtinėms jungtims. Varžtams smulkiais sriegiais fiksuoti.

**Paskirtis:**

**Mažo tvirtumo** – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

**Pastaba:**

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

**Techninis aprašymas**

minimalus atitrūkimo momentas	5,5 - 11,5 Nm
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
kai sriegio dydis M iki	M36

Kietumas tempiant pagal	5 - 10 min
Darbinis kietumas pagal	3 - 6 h
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Dinaminis klampumas	800 - 1500 mPas
tinka medžiagoms	Metalas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Cheminė bazė	Metakrilatas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Savybė	sandarinimas
Tankis	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Stiprumo klasė	mažo tvirtumo
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
Spalva	violetinė
Forma	skyst.
sriegių tipams	Smulkus sriegis
Užpildymo kiekis	50 ml
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų sandarinimo priemonė