

Garant GREENPLUS

Varžtų sandarinimo priemonė 2GP90, Talpa: 50ml**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	088063 50
GTIN	4062406423452
Produktų klasė	01K

Aprašymas**Modelis:**

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento, anaerobiniai varžtų fiksatoriai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Tipas **2GP90** vidutinio kietumo. Patikimas liejinio korpuso ir suvirinimo siūlių sandarinimas. Taip pat vėliau sandarinant ir fiksuojant smulkius varžtus ir cilindrinės dalis.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti įprastiniu įrankiu. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (>150°C).

Pastaba:

Iš anksto nuvalykite apdirbamą medžiagą naudodami valiklį Nr. 088004.

Techninis aprašymas

Cheminė bazė	Metakrilatas
tinka medžiagoms	Metalas
minimalus atitrūkimo momentas	10 - 15 Nm

Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	24 mėnuo
Savybė	sandarinimas
Savybė	fluorescencinis UV spinduliuose
Darbinis kietumas pagal	5 - 8 h
Temperatūros ribos	-55 - 180 °C
Forma	skyst.
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Laikymo temperatūra	5 - 23 °C
Tankis	1,08 g/cm ³
Dinaminis klampumas	10 - 20 mPas
kai sriegio dydis M iki	M6
Kietumas tempiant pagal	40 - 60 min
Spalva	žalia
tinka panaudojimo sričiai	universaliam naudojimui
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	Sriegių sandarinimas
tinka panaudojimo sričiai	iš anksto sumontuotos varžtų jungtys
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Užpildymo kiekis	50 ml
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas