

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, Top 52, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 38mm**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329968 38     |
| GTIN             | 2050002052628 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Užspaudimo įvorės, **apvalaus profilio, žingsnis didėja kas 0,5 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais, ruošinių užspaudimui.

### Privalumai:

- **25% didesnė užspaudimo jėga nei užspaudimo įvorės RD.**
- **Jokio radialinio pasislinkimo tarp užspaudimo įvorės ir užspaudimo įtaiso kūginės kiaurymės, todėl nepatenka nešvarumai.**
- **Ypatingas standumas dėl didelio užspaudimo segmentų kontakto ploto.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz.: apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Rekomendacija:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., kvadratus) **reikia užsakyti!**

## Techninis aprašymas

Laikiklis

Top 52

Produkto rūšis

Užspaudimo įvorė