



Pneumatinis kampinis šlifuoklis, Tipas: 7550-A



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir **našus** kampinis šlifuoklis labai patvarus, atlaiko dideles apkrovas, techninės priežiūros intervalas iki 1000 valandų. Ergonominė vibracija slopinanti rankena. Apsauginiam gaubtui reguliuoti nereikalingas raktas. **Suklio sriegis M14**.

Techninis aprašymas

Darbinis triukšmas	85 dB(A)
maksimalus disko Ø	125 mm
maksimali vibracija pagal EN	7 m/s ²
Prijungimo sriegis	BSP
maksimalus oro poreikis	1134 l/min
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	1/4 in
Gamintojo pavadinimas	7550-A
Atiduodamoji galia	840 W
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	10 mm

Svoris	1,6 kg
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis